

CELSIUS

TEKNISKE DETALJER

Beskrivelse	Størrelse	Varenr.	Vvs-nr.	Kapacitet
Badekar, ryglæn i venstre side, rektangulært, inklusiv af- og overløbs-sæt, forstærket med Carronite™	1700x700	CEL1770-V	663500177	265 liter
Badekar, ryglæn i højre side, rektangulært, inklusiv af- og overløbs-sæt, forstærket med Carronite™	1700x700	CEL1770-H	663500207	265 liter
L-panel	1700x700	LP1770	663500777	-
Frontpanel	1700	FP1700	663541378	-
Vandpåfyldningsarmatur Maksimalt driftstryk 3 bar	-	TIL-VP	663509000	-
Badekar, ryglæn i venstre side, rektangulært, inklusiv af- og overløbs-sæt, forstærket med Carronite™	1700x750	CEL1775-V	663500178	275 liter
Badekar, ryglæn i højre side, rektangulært, inklusiv af- og overløbs-sæt, forstærket med Carronite™	1700x750	CEL1775-H	663500208	275 liter
L-panel	1700x750	LP1775	663500778	-
Frontpanel	1700	FP1700	663541378	-
Vandpåfyldningsarmatur Maksimalt driftstryk 3 bar	-	TIL-VP	663509000	-
Badekar, to ryglæn, rektangulært, inklusiv af- og overløbs-sæt, forstærket med Carronite™ teknologi	1800x800	CEL1880	663500188	300 liter
L-panel	1800x800	LP1880	663500788	-
Frontpanel	1800	FP1800	663541488	-
Vandpåfyldningsarmatur Maksimalt driftstryk 3 bar	-	TIL-VP	663509000	-

GARANTI

En streng kvalitetskontrol sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er af fremragende kvalitet. Der ydes 10 års garanti på alle standardbadekar, samt 30 års garanti på alle Lucite®-akryl og Carronite™-badekar, forudsat at monteringen er blevet udført af fagfolk og i overensstemmelse med producentens monteringsanvisninger.





PRODUKTBLAD


STRØBERG



TEKNISKE TEGNINGER

MODEL
 CEL1770-V
 CEL1770-H



TEKNISKE TEGNINGER



MODEL
 CEL1775-V
 CEL1775-H



TEKNISKE TEGNINGER


MODEL

CEL1880




VENSTRE- ELLER HØJREVENDT

Dette badekar kan fås som både venstre- og højrevendt. Bemærk venligst at ikke alle leverandører bruger samme definition på hhv. venstre- og højrevendt. Strømberg definerer som følger:



Venstrevendt




Højrevendt



Et akrylbadekar med styrke som et støbejernsbadekar, men som:

- Holder vandtemperaturen betydeligt længere
- Er 25% mere skridsikkert
- Ikke går hakker i
- Kræver minimal vedligeholdelse
- Er over dobbelt så stærkt som et almindeligt akrylbadekar
- Er på lager til omgående levering



KVALITET

Kvalitet er vores højeste prioritet. Vi anvender udelukkende kvalitetsmaterialer, hvilket gør os i stand til at tilbyde en omfattende garanti på alle vores produkter.

Strømberg er ikke blot et varemærke – det er et stort antal engagerede medarbejders bestræbelser på at sikre, at du som kunde får, hvad du forventer, både hvad angår produktkvalitet og serviceniveau. Højteknologiske produktionsmetoder og dedikerede håndværkere sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er i perfekt stand og af den høje standard, du forventer – og vores kundeservice sidder klar til at yde den service, du forventer af en førende producent på markedet.

Vi ser det som en del af vores ansvar at værne om miljøet. Vores produktionsanlæg har stort fokus på genbrug af materialer, hvilket gavner både dig og miljøet. Dedikerede systemer sikrer, at der bliver gjort en indsats for at beskytte det miljø, vi lever i.

PRODUKTOVERSIGT

1700 x 700	■
1700 x 750	■
1800 x 800	■
1900 x 1000	
2000 x 1400	
Ekstra dybde	
Stort badeområde	
Carronite™	■
Minimalistiske linjer	■
Nakkestøtte som tilvalg	□
Pladsbesparende design	
Skridsikker bund	
Højre- og venstremodel	■
Bruseområde	
Matchende bruseskærm	

■ Standard

□ Tilvalg mod merpris

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Med den rette pleje og vedligeholdelse vil dit nye badekar fra Strømberg holde hele livet.

Følg instruktionerne herunder for at give dit nye badekar den rette pleje.

Anvend et polypropylenrensningmiddel og et rengøringsmiddel uden blegemiddel til at fjerne snavs og striber fra vandlinjen. Vi anbefaler, at du polerer dit badekar af og til, så det bliver ved med at se funkende nyt ud.

Tør badekarret af, og påfør rengøringsmidlet generøst og med masser af knofedt vha. en blød, sammenfoldet klud. Husk alle forkromede rørdele som gribehåndtag, haner, bruseudstyr osv.

Rengøringsmidlet må IKKE anvendes på rør med guldbelægning.

Polér rengøringsmidlet af med en stor, blød klud.

BEMÆRK

BRUG ALDRIG et slibende rengøringsmiddel eller skurepulver.

BRUG ALDRIG rengøringsmidler med blegemiddel.

LAD ALDRIG neglelakfjerner, acetone eller malingfjerner komme i kontakt med badekarret.



STRØMBERG

VESTERLUNDVEJ 12 · DK-2730 HERLEV

TLF.: +45 44 524 524 · FAX: +45 44 524 525

E-MAIL: SALES@STROMBERGBAD.COM

WWW.STROMBERGBAD.COM